

Inserto para ponto de torno rotativo, Tipo: 1



Dados do pedido

Número do pedido	320625 1
GTIN	4045197719089
Classe de artigo	31Z

Descrição

Modelo:

- **Alta flexibilidade devido a diferentes geometrias com a mesma ferramenta de suporte.**
- **Totalmente temperado e retificado.**
- **Substituição rápida e económica em caso de desgaste.**

Indicado para:

Ponto de torno rotativo n.º 320615, n.º 320617, n.º 320659 tam. 2, n.º 321265 tam. 3, n.º 321335 tam. 2.

Descrição técnica

Ø da haste d	12 mm
Ø pequeno da ponta D ₁	4 mm
Comprimento útil L ₁	32 mm
Ø exterior D	14 mm
Ângulo da ponta	60 grau
Ângulo da ponta	30 grau

Tamanho da chave	12 mm
adequado para o código de cor	K12
Tipo de produto	Ponta de centragem