



Porca de aperto ER com ajuste de concentricidade, para ER: 32



Dados do pedido

Número do pedido	309619 32
GTIN	2050002004030
Classe de artigo	33E

Descrição

Modelo:

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Defina a concentricidade para zero através de 6 parafusos. **Com ranhuras.**

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Muito bem adequado para máquinas de virar, ferramentas estáticas e conduzidas.

Acessórios especiais:

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Instrução:

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Até 6000 rpm.

Descrição técnica

Rosca	M40x1,5
para ER	32 mm

Ø exterior D	63 mm
Comprimento total L	23 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de produto	Porca de aperto