



## Porca de aperto ER com ajuste de concentricidade, para ER: 25



### Dados do pedido

Número do pedido	309619 25
GTIN	2050002004023
Classe de artigo	33E

### Descrição

**Modelo:**

Rosca e cone retificados numa operação de aperto para uma precisão de concentricidade máxima.

Defina a concentricidade para zero através de 6 parafusos. **Com ranhuras.**

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão.

Muito bem adequado para máquinas de virar, ferramentas estáticas e conduzidas.

**Acessórios especiais:**

Chave de aperto ER, n.º 309680 – 309740.

Chave de uma boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

**Instrução:**

O mandril e a porca de aperto estão equilibrados separadamente!

Até 6000 rpm.

### Descrição técnica

Ø exterior D	50 mm
Rosca	M32×1,5

para ER	25 mm
Comprimento total L	21,8 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de produto	Porca de aperto