

**Garant****Alojamento sincronizado, para pinças de aperto ER: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	338180 16
GTIN	4062406103705
Classe de artigo	31P

**Descrição****Modelo:**

- **Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.**
- **Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.**
- **Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Adequado para fios do lado esquerdo e direito.**

**Modelo texto publicitário:**

- **Perfuração ou laminação de roscas em máquinas com fusos síncronos.**
- **Compensação de comprimento mínimo: +0,5mm / -0,2 mm.**
- **Compensação de erros de sincronização, melhorando assim a qualidade da rosca e aumentando significativamente a vida útil.**
- **Para alojamentos para pinças de aperto e ferramentas acionadas de conforme ISO 15488 (DIN 6499).**
- **Adequado para fios do lado esquerdo e direito.**

**Indicado para:**

Mandril de pinça de aperto ER.

**Descrição técnica**

Refrigeração interior

sim, com 50 bar máx.

Tipo de produto

Suporte de pinças de aperto