



## Pinça de aperto ER, ER 25, Ø de fixação nominal d: 3/16



### Dados do pedido

Número do pedido	308960 3/16
GTIN	4062406103958
Classe de artigo	32Z

### Descrição

**Versão:**

Totalmente temperado e retificado. Polido.

**Nota:**

A ponte do Ø de aperto é menor até 1 mm cada, por exemplo Ø 10 – 9 mm, exceto Ø 1, 1,5 e 2 (aqui apenas 0,5 mm).

Pinças de aperto ER16, ER25 e ER32 sem vedação também disponíveis em polegadas.

### Descrição técnica

Alojamento	ER 25
Norma	ISO 15488-B
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	430 E
Ø exterior D	26 mm
Comprimento total L	34 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto

