

HOLEX**Pinça de aperto ER para macho de roscar, ER11, Ø de fixação nominal d: 4,5mm****Dados do pedido**

Número do pedido	309399 4,5
GTIN	4062406104467
Classe de artigo	32Z

Descrição**Modelo:**

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

Indicado para:

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

Instrução:

As pinças de aperto **HOLEX** não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto **Centro-P e HiRunER**. com vedação.

Descrição técnica

Alojamento	ER11
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4031 E
Ø exterior D	11,3 mm

Comprimento total L	18 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto