

**HOLEX****Pinça de aperto ER para macho de roscar, ER11, Ø de fixação nominal d: 2,8mm****Dados do pedido**

Número do pedido	309399 2,8
GTIN	4062406104436
Classe de artigo	32Z

**Descrição****Modelo:**

Com um quadrado interior para o arrasto positivo da broca de roscar.  
Com tampão de vedação para refrigeração interna (até 70 bar!).

**Indicado para:**

Todos os mandris de pinça de aperto ER padrão, pinças de aperto ER FAHRION também para o mandril de pinça de aperto ER de precisão Centro P.

**Instrução:**

As pinças de aperto **HOLEX** não são compatíveis com os mandris de pinça de aperto **Centro-P e HiRunER**. Sem vedação.

**Descrição técnica**

Alojamento	ER11
Norma	ISO 15488-A
Concentricidade	≤ 10 µm
Tipo	4031 E
Ø exterior D	11,3 mm

Comprimento total L	18 mm
Tipo de produto	Pinça de aperto