



Dados do pedido

Número do pedido	085926 22
GTIN	5012095608370
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.
- Resistência à corrosão e proteção de superfície devido à superfície revestida de borracha.
- O revestimento de borracha aumenta as forças de retenção laterais.
- Núcleo magnético em neodímio.

Utilização:

Em superfícies pintadas, sem riscar ou escorregar.

Descrição técnica

Altura	6 mm
Força de retenção nominal	50 N
Rosca	M4 mm
Altura com rosca	12,5 mm
Material da superfície	revestido a borracha
Ø	22 mm
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

