

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, SK 40, Rosca M × comprimento L1: M6X25**Dados do pedido**

Número do pedido	301303 M6X25
GTIN	4062406105310
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Design cônico.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

Tolerância de Ø do furo D ₁ IT6	6,5 mm
Comprimento útil L ₁	25 mm
Projeção medida A	44 mm
Ø D ₂	10 mm
Ø exterior D	13 mm
Rosca M	M6×25
L ₂	5 mm
Alojamento	SK 40
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

Acessórios

Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308625 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Chave de aperto ER Porca de 1/2 polegada para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 40	309700 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 selado, forma B indicado para cone SK 40	308615 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Chave para miniporca ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 25	309740 25
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pinos de aperto vedado indicado para cone SK 40	308635 40
Pinos de aperto Mori-Seiki, selado, forma A indicado para cone SK 40	308630 40
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 40	308740 40
Pino de tração, 18CrNiMo7 Forma A indicado para cone SK 40	308605 40
Chave dinamométrica com roquete reversível binário máximo 200	656050 200
	309745 25

Inserto dinamométrico para miniporca ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 25

Parafuso de aperto especial sem rosca internavedado indicado para cone SK 40

308700 40

Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 40

308640 40

Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40

308830 40

Chave de aperto ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 40

309680 40

Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40

308790 40

Chave de aperto ER para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 25

309680 25

Pinos de apertovedado indicado para cone SK 40

308660 40

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40

308760 40

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40

308650 40

Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40

308820 40

Chave de aperto ERPorca de 1/2 polegada para chave de aperto para mandril de pinça de aperto ER 25

309700 25

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 40

308610 40

Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 40

308600 40

Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 40

308620 40

Pinos de apertoMazak, forma A indicado para cone SK 40M

308670 40M