

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273758 12/1,5
GTIN	4045197720306
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

### Instrução:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

## Descrição técnica

Parafuso	279815 4 (TX15; 3,5 Nm)
Profundidade de punção $t_{\text{máx.}}$	10,5 mm
Largura funcional $L_4$	12 mm
Comprimento da cabeça $L_1$	28,5 mm
Largura de incisão $w$	1,5 mm
Comprimento total $L$	150 mm
Largura da haste $b$	12 mm
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	não
perfuração axial possível	sim

Tipo de produto

Suporte de torneamento

---

**Acessórios**

Parafuso de aperto Tipo 4

279815 4

Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500

659957 500

PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15

674248 TX15