

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, SK 50, Rosca M x comprimento L1: M8X50**Dados do pedido**

Número do pedido	301304 M8X50
GTIN	4062406105549
Classe de artigo	31A

Descrição**Versão:**

Design cónico.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308600 – 308806, chaves de aperto AB n.º 308820 – 308835.

Descrição técnica

L_2	5 mm
Projeção medida A	69 mm
Comprimento útil L_1	50 mm
\varnothing exterior D	23 mm
Rosca M	M8x50
$\varnothing D_2$	13 mm
Tolerância de \varnothing do furo D_1 IT6	8,5 mm
Alojamento	SK 50
Norma de alojamento	ISO 7388-1
Forma	ADB

Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

Acessórios

Pinos de apertoselado, forma A indicado para cone SK 50	308610 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pino de aperto especial com rosca interior indicado para cone SK 50	308740 50
Pinos de apertoForma A indicado para cone SK 50	308600 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Chave dinamométrica com roquete reversível binário máximo 200	656050 200
Pino de tração, 18CrNiMo7selado, forma B indicado para cone SK 50	308615 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308620 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pinos de apertoForma B indicado para cone SK 50	308640 50
Pinos de apertovedado indicado para cone SK 50	308660 50
Pinos de apertoselado, forma B indicado para cone SK 50	308650 50
Pino de tração, 18CrNiMo7Forma A indicado para cone SK 50	308605 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50