



Dados do pedido

Número do pedido	085932 16
GTIN	5012095608479
Classe de artigo	08Q

Descrição

Modelo:

- Resistente a temperaturas até máximo 80 °C.
- Superfície galvanizada, núcleo magnético de neodímio.
- Íman plano blindado com 3 a 6 vezes a força de retenção em comparação com ímanes de ferrite dura.

Utilização:

Para aperto, montagem, instalação mediante fixação por parafuso.

Descrição técnica

Altura	4,5 mm
Ø	16 mm
Ø do furo	3,5 mm
Força de retenção nominal	75 N
resistência máxima à temperatura	80 °C
Material do núcleo magnético	Neodímio
Tipo de produto	Íman plano

