

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, BT 40, Rosca M × comprimento útil L1: M16X125



Dados do pedido

Número do pedido	303139 M16X125
GTIN	4062406105785
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Todas as hastes torneadas.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802.

Descrição técnica

Tolerância de Ø do furo D ₁ IT6	17 mm
Ø exterior D	40 mm
Ø D ₂	29 mm
Projeção medida A	152 mm
Comprimento útil L ₁	125 mm
L ₂	5 mm
Rosca M	M16×125
Alojamento	BT 40
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

Acessórios

Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixevedado indicado para cone SK 40	308802 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mmvedado indicado para cone SK 40	308801 40
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40