

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 3xD, Tipo: 12



Dados do pedido

Número do pedido	232272 12
GTIN	4062406105860
Classe de artigo	22G

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX7
área de Ø D _c	12 - 12,5 mm
Tamanho do cone Morse MK	2
Comprimento útil L ₁	31,8 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3xD
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis