

**Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 48****Dados do pedido**

Número do pedido	232271 48
GTIN	4062406105853
Classe de artigo	22G

**Descrição****Versão:**

Com refrigeração interna.

**Com ranhuras retas.**

Para furos até precisão IT10.

**Nota:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

**Descrição técnica**

Tamanho do cone Morse MK	5
área de $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Comprimento útil $L_1$	97,5 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	1,5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis