

**Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 1,5×D, Tipo: 12****Dados do pedido**

| | |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 232271 12 |
| GTIN | 4062406104504 |
| Classe de artigo | 22G |

Descrição**Versão:**

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descrição técnica

| | |
|---------------------------------|----------------------------------|
| Parafusos tensores | 232990 TX7 |
| Tamanho do cone Morse MK | 2 |
| área de Ø D _c | 12 - 12,5 mm |
| Comprimento útil L ₁ | 18,8 mm |
| Número de arestas de corte Z | 2 |
| Versão | 1,5×D |
| Haste | Cone Morse |
| Refrigeração interior | sim |
| Tipo de produto | Broca para pastilhas reversíveis |

