

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 5×D, Tipo: 36



Dados do pedido

Número do pedido	232273 36
GTIN	4062406105969
Classe de artigo	22G

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Tamanho do cone Morse MK	4
Comprimento útil L ₁	209,5 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
área de Ø D _c	36 - 47 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis