

**Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 12×D, Tipo: 25****Dados do pedido**

Número do pedido	232275 25
GTIN	4062406106072
Classe de artigo	22G

**Descrição****Versão:**

Com refrigeração interna.  
Para furos até precisão IT10.

**Nota:**

Outros tamanhos disponíveis a pedido.  
Reduzir os valores de avanço  $f$  em 10% e os valores  $v_c$  em 30%.  
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

**Descrição técnica**

área de $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
Tamanho do cone Morse MK	4
Comprimento útil $L_1$	300 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis