

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 25



Dados do pedido

Número do pedido	232274 25
GTIN	4062406106010
Classe de artigo	22G

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores v_c em 10%.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

área de $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Comprimento útil L_1	289 mm
Parafusos tensores	232990 TX15
Tamanho do cone Morse MK	4
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis