

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 3xD, Tipo: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	232272 25
GTIN	4062406105891
Classe de artigo	22G

Descrição**Versão:**

Com refrigeração interna.

Com ranhuras retas.

Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX15
Comprimento útil L ₁	85,7 mm
Tamanho do cone Morse MK	4
área de Ø D _c	25 - 35 mm
Número de arestas de corte Z	2
Versão	3xD
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis