

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 12×D, Tipo: 12**Dados do pedido**

Número do pedido	232275 12
GTIN	4062406106041
Classe de artigo	22G

Descrição**Versão:**

Com refrigeração interna.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Reduzir os valores de avanço f em 10% e os valores v_c em 30%.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º 343000-343530.

Descrição técnica

Parafusos tensores	232990 TX7
área de $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Comprimento útil L_1	144 mm
Tamanho do cone Morse MK	2
Número de arestas de corte Z	2
Versão	12×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis