

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 8×D, Tipo: 48



Dados do pedido

Número do pedido	232274 48
GTIN	4062406106034
Classe de artigo	22G

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna.

Para furos até precisão IT10. **Com ranhuras retas.**

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.

Reduzir os valores de avanço f em 5% e os valores v_c em 10%.

Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

área de $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Tamanho do cone Morse MK	5
Comprimento útil L_1	422,3 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Número de arestas de corte Z	2
Versão	8×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis