

Elemento de base Haste MK, com refrigeração interna, 5×D, Tipo: 48



Dados do pedido

Número do pedido	232273 48
GTIN	4062406105976
Classe de artigo	22G

Descrição

Versão:

Com refrigeração interna.
Para furos até precisão IT10.

Nota:

Outros tamanhos disponíveis a pedido.
Buchas redutoras adequadas para ferramentas com haste MK, ver n.º **343000-343530**.

Descrição técnica

Comprimento útil L_1	231,8 mm
Tamanho do cone Morse MK	5
área de $\varnothing D_c$	48 - 65 mm
Parafusos tensores	232990 TX20
Número de arestas de corte Z	2
Versão	5×D
Haste	Cone Morse
Refrigeração interior	sim
Tipo de produto	Broca para pastilhas reversíveis