

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, BT 50, Rosca M x comprimento L1: M16X100



Dados do pedido

Número do pedido	303141 M16X100
GTIN	4062406106201
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Todas as hastes torneadas.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802.

Descrição técnica

Comprimento útil L ₁	100 mm
L ₂	10 mm
Ø D ₂	29 mm
Ø exterior D	36 mm
Projeção medida A	138 mm
Rosca M	M16x100
Tolerância de Ø do furo D ₁ IT6	17 mm
Alojamento	BT 50
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 μm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

Acessórios

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50