

Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca, BT 50, Rosca M × comprimento L1: M10X50



Dados do pedido

Número do pedido	303141 M10X50
GTIN	4062406106157
Classe de artigo	31A

Descrição

Versão:

Todas as hastes torneadas.

Utilização:

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308802.

Descrição técnica

Rosca M	M10×50
L ₂	5 mm
Comprimento útil L ₁	50 mm
Ø exterior D	23 mm
Ø D ₂	18 mm
Tolerância de Ø do furo D ₁ IT6	10,5 mm
Projeção medida A	88 mm
Alojamento	BT 50
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339

Forma	ADB
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca

Acessórios

Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50