

## Alojamento de ferramentas para fresa de rosca com rosca forma cônica, HSK-A 100, Rosca M × comprimento L1: M12X100



### Dados do pedido

Número do pedido	307046 M12X100
GTIN	4062406106973
Classe de artigo	31A

### Descrição

**Versão:**

Com perfuração Balluff/RFID-Chip.  
Design cônico.

**Utilização:**

Para alojamento de fresa de rosca com rosca.

**Acessórios especiais:**

Extensão n.º 301358, redução n.º 301359, tubo de refrigerante n.º 309880, chave de caixa n.º 309890.

**Nota:**

Alojamentos ou extensões de metal duro para fresas de rosca n.º 301374 – 301379 e n.º 301361 – 301368.

### Descrição técnica

Ø do furo D <sub>1</sub>	12,5 mm
Projeção medida A	129 mm
Ø D <sub>2</sub>	21 mm
Ø exterior D	33 mm
Rosca M	M12×100
L <sub>2</sub>	10 mm
Comprimento útil L <sub>1</sub>	100 mm

Alojamento	HSK-A 100
Norma de alojamento	DIN 69893
Norma de alojamento	ISO 12164-1
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 2,5 a 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricidade	≤ 3 µm
Estratégia de maquinagem	HSC
Tipo de produto	Alojamento para fresa de rosca