

Garant**Disco abrasivo de lamelas especial (ZA) com projeção de lâminas, Ø 125 mm, Granulometria: 40****Dados do pedido**

Número do pedido	566295 40
GTIN	4045197720450
Classe de artigo	51M

Descrição**Modelo:**

Disco abrasivo de lâminas com **saliência das lâminas extragrande (10 mm)**. Alto desempenho de desbaste e longa vida útil graças ao **corindo de zircónio (ZA)** de alta qualidade em tecido misto robusto. Com revestimento de lixagem ativa para uma abrasão sem aquecer.

- **Forma inclinada – para processamento de arestas/costuras de solda e retificação de superfícies com ângulo de ataque 15–25°.**

Utilização:

Ideal para tarefas de lixagem diferentes na **retificação de superfícies e contornos** e para processar **pontos de difícil acesso** como, por exemplo, na esmerilagem de cordões de ângulo.

Descrição técnica

Ø do furo	22,23 mm
Descrição da forma	inclinado com lamelas salientes
Granulometria	40
Ø do disco	125 mm

Abreviatura abrasivo	ZA
Proporção de ferro, enxofre e cloro	< 0,1 %
Atributo do nome do produto	Ø 125 mm
otimizado para material	Aço
otimizado para material	INOX
velocidade periférica máxima	80 m/s
Tipo de produto	Disco abrasivo de lamelas

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V_c	código ISO
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Aço < 67 HRC	adequado		
INOX	adequado		
Ti	condicionalmente adequado		
GG(G)	adequado		
Uni	condicionalmente adequado		
seco	adequado		