

**Disco abrasivo Combidisc® (SiC), Ø 50,8 mm, Granulometria: 36****Dados do pedido**

Número do pedido	554023 36
GTIN	4007220778470
Classe de artigo	55G

Descrição**Modelo:**

O **sistema de troca rápida** com rosca de plástico (Roloc™, Combidisc® CDR) permite a troca segura de retificadoras “de uma só vez” à mão e o mais brevemente possível.

Grão de carboneto de silício afiado (SiC) para retificação agressiva com baixa pressão.

Utilização:

Para uma retificação eficiente de superfícies pequenas, mesmo com contornos alternados. Redução de custos de processos de trabalho em vários níveis como resultado de tempos de troca reduzidos.

Particularmente adequado para retificação de ligas de titânio, alumínio, cobre e bronze.

Instrução:

Roloc™ Bristle-Disc disponível em 573510 e seguintes.

Descrição técnica

Granulometria	36
Ø do disco	50,8 mm
Abrasivo	Carboneto de silício (SiC)
Abreviatura abrasivo	SiC

Atributo do nome do produto	Ø 50,8 mm
n.º máximo de rotações	25000 r,p,m,
Tipo de produto	Disco abrasivo

Dados de utilizador

	Adequabilidade	V _c	código ISO
Alu Mg	adequado		
Aço < 900 N/mm ²	adequado		
Aço < 1400 N/mm ²	adequado		
Aço < 55 HRC	adequado		
Aço < 60 HRC	adequado		
Metal duro (HM)	condicionalmente adequado		
INOX	adequado		
Ti	adequado		
GG(G)	adequado		
CuZn	adequado		
Plástico, GFK	adequado		
Pedra	condicionalmente adequado		
seco	adequado		

Acessórios

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmduro Ø exterior 50	554089 50
Eixo do disco de lixa de plástico-Ø 6 mm Ø exterior 50	554090 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmsuave Ø exterior 50	554091 50
Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmédio Ø exterior 50	554092 50
	554093 50

Eixo do disco de lixa de borracha-Ø 6 mmmeio duro Ø
exterior 50
