

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273790 12/1,5
GTIN	4045197720979
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ($> 1300 \text{ N/mm}^2$). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

Descrição técnica

Desvio central L_3	9,5 mm
\varnothing mínimo do furo prévio $D_{\min.}$	16 mm
Parafuso	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Largura de incisão w	1,5 mm
$t_{\max.}$ usinagem interior	4,5 mm
Comprimento total L	140 mm
Projeção L_1 dos suportes recuados	30 mm
\varnothing haste D_5	12 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	direita
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 12	279815 12
Chave de parafusos dinâmometrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15