

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273791 12/1,5
GTIN	4045197721105
Classe de artigo	21W

## Descrição

### Modelo:

Feito de aço para ferramentas de alta resistência ( $> 1300 \text{ N/mm}^2$ ). Em combinação com o aperto convexo das pastilhas reversíveis, é alcançada uma maior resistência às forças de corte axiais e radiais, aumentando assim significativamente a qualidade da superfície e a produtividade.

## Descrição técnica

Parafuso	279815 12 (TX15; 3,5 Nm)
Ø mínimo do furo prévio $D_{\min}$	16 mm
Desvio central $L_3$	9,5 mm
Largura de incisão $w$	1,5 mm
$t_{\max}$ usinagem interior	4,5 mm
Comprimento total $L$	140 mm
Projeção $L_1$ dos suportes recuados	30 mm
Ø haste $D_s$	12 mm
âmbito	Punção interior radial
Tipo de inserto	esquerda
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	sim
Tipo de produto	Barra de mandrilar

---

## Acessórios

Parafuso de aperto Tipo 12	279815 12
Chave de parafusos dinamométrica com escala, suporte de ponta intercambiável binário máximo 500	659957 500
PrecisionBit para Torx®, 1/4 polegada E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15