



## Corta-tubos de plástico



### Dados do pedido

Número do pedido	819625
GTIN	4045197721471
Classe de artigo	82A

### Descrição

**Modelo:**

Corpo em alumínio fundido com 4 rolos-guia e ranhura. **Ajuste rápido do fuso** por princípio de roquete e retorno por mola. Pega ergonómica com rodas de corte sobressalentes.

**Utilização:**

Para separar tubos de PE, de PP, de VPE, de PB e de PVDF.

Ao mudar a roda de corte, também pode ser usada para tubos INOX de cobre, alumínio e de paredes finas. (Disponível como opção.)

**Peça sobresselente:**

Para os parafusos de substituição, consultar o n.º 819630 e as rodas de corte de substituição n.º 819613; 819620.

### Descrição técnica

Furo da roda de corte	4,85 mm
Largura da roda de corte	6,25 mm
Ø da roda de corte	30 mm
para tubo com Ø exterior	6 - 76 mm
Número de roletes-guia	4
Número de rodas de corte	1
Tipo de produto	Corta-tubos

---

## Acessórios

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável para tubo de Ø até 35

814920 35

Rebarbadora de interiores/exteriores de aço inoxidável para tubo de Ø até 54

814920 54

Rodas de corte sobresselentes para tubos de plástico e compósitos

819613

Rodas de corte sobresselentes para cobre / alumínio / Inox

819620

Parafuso de roda dentada

819630

Desbarbadora universal, punho bicomponente com 3 lâminas (S10, S20, S35)

838410