

Garant GRIDLINE

Secção dos pés com rodízios giratórios, Altura: 800mm**Dados do pedido**

Número do pedido	927006 800
GTIN	4062406107703
Classe de artigo	9GG

Descrição**Modelo:**

De tubo de aço, 50 mm de largura, com escoramento transversal e alojamento para ajuste de altura em grelha de 25 mm. Pés com corredeiras de plástico que não danificam o piso. Com passacabos - permitem a instalação fácil e profissional de linhas de fluido/cabos.

Material fornecido:

Peça de pé n.º 927000, conjunto de rodas orientáveis/bloqueáveis n.º 927202 tam. 2.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Instrução:

As peças de pé sem painel traseiro ou caixa necessitam de esquadros n.º 927122 como reforço. A altura corresponde à aresta inferior do tampo de trabalho.

As bancadas de trabalho totalmente montadas têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

Descrição técnica

Altura	800 mm
Largura	50 mm

Profundidade	700 mm
indicado para profundidade de placa	750 mm
Modelo de construção	Construção em tubo de aço
Espessura do material	1,5 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Peça de pé

Acessórios

Peça de pé Altura 650	927000 650
RodasConjunto de 2 peças Tipo 2	927202 2