

Garant

Dados do pedido

Número do pedido	273866 32/6
GTIN	4045197722591
Classe de artigo	21W

Descrição

Modelo:

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

Utilização:

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

Indicado para:

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

Peça sobresselente:

Bujão roscado n.º 279828 1.

Atenção:

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

Instrução:

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

Descrição técnica

para peças de Ø máximo	110 mm
#Largura de incisão w	6 mm
Altura da lâmina h ₅	32 mm
Altura h ₁	25 mm
Série	Eco
Comprimento total L	150 mm

Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

Acessórios

Parafuso para lâmina de corte Eco Tipo 1	279828 1
--	----------