

**Garant**

## Dados do pedido

|                  |               |
|------------------|---------------|
| Número do pedido | 273866 32/3   |
| GTIN             | 4045197722560 |
| Classe de artigo | 21W           |

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

**Utilização:**

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

**Peça sobresselente:**

Bujão roscado n.º 279828 1.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

## Descrição técnica

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| #Largura de incisão w           | 3 mm   |
| para peças de Ø máximo          | 110 mm |
| Altura da lâmina h <sub>5</sub> | 32 mm  |
| Altura h <sub>1</sub>           | 25 mm  |
| Série                           | Eco    |
| Comprimento total L             | 150 mm |

|                           |                   |
|---------------------------|-------------------|
| Tipo de inserto           | neutro            |
| Refrigeração interior     | sim               |
| perfuração axial possível | não               |
| Tipo de produto           | Lâmina de incisão |

---

## Acessórios

|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| Parafuso para lâmina de corte Eco Tipo 1 | 279828 1 |
|------------------------------------------|----------|