

**Garant**

## Dados do pedido

Número do pedido	273866 32/4
GTIN	4045197722577
Classe de artigo	21W

## Descrição

**Modelo:**

Com refrigeração Eco diretamente na aresta de corte e refrigeração de superfícies livres adicional.

**Utilização:**

Para ranhuras profundas e para recortes de grandes diâmetros.

**Indicado para:**

Suporte n.º 273893; 273894; 274095; 274097 ou suporte de VDI n.º 319132 – 319133.

**Peça sobresselente:**

Bujão roscado n.º 279828 1.

**Atenção:**

A chave de montagem n.º 279920 deve ser encomendada em separado.

**Instrução:**

A partir de 19,5 mm de profundidade de incisão (até 3 mm de largura de incisão) ou a partir de 24,5 mm de profundidade de incisão (a partir de 4 mm de largura de incisão), a segunda aresta de corte entra em contacto com a peça de trabalho. Isto pode causar a formação de estrias. Se necessário, usar placas rotativas de incisão de um gume n.º 273656 – 273670.

## Descrição técnica

Altura da lâmina $h_5$	32 mm
#Largura de incisão w para peças de $\varnothing$ máximo	4 mm
Altura $h_1$	110 mm
Série	25 mm
Comprimento total L	Eco
	150 mm

Tipo de inserto	neutro
Refrigeração interior	sim
perfuração axial possível	não
Tipo de produto	Lâmina de incisão

---

## Acessórios

Parafuso para lâmina de corte Eco Tipo 1	279828 1
--	----------