



Dados do pedido

Número do pedido	083322 53-14
GTIN	8029822036051
Classe de artigo	08G

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Utilização:

Vedação hidráulica e pneumática de resistência média, estanqueidade imediata a baixas pressões, **sem identificação**.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

para tamanho de rosca em polegadas	3/4 polegada
Designação do fabricante	53-14
Resistência funcional após	1 - 3 h

binário de arranque mínimo	8 - 12 Nm
para tamanho de rosca M até	M20
Temperatura de armazenamento	10 - 25 °C
Viscosidade dinâmica	430 - 630 mPas
para tipo de rosca	Tudo
medida máxima da folga	0,15 mm
Quantidade de enchimento	50 ml
Forma	líquido
Fixação natural após	10 - 20 min
Base química	anaerobic methacrylate
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
ponto de inflamação	100 °C
indicado para material	Metal
Cor	castanho
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Desmontagem	com ferramenta especial
Classe de resistência	de resistência média
Densidade	1,1 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação

Acessórios

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do fabricante 7061

083391 7061

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do fabricante 7063

083392 7063