



Dados do pedido

Número do pedido	083322 58-11
GTIN	8029822048078
Classe de artigo	08G

Descrição

Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

Utilização:

Resistência média, vedação de tubos e roscas, homologação NSF-P1, **sem identificação**.

Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

Descrição técnica

Resistência funcional após	1 - 2 h
binário de arranque mínimo	18 - 24 Nm
para tamanho de rosca M até	M56

Designação do fabricante	58-11
para tamanho de rosca em polegadas	2 polegada
para tipo de rosca	Tudo
Fixação natural após	15 - 30 min
Viscosidade dinâmica	20000 - 80000 mPas
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
indicado para área de utilização	todas as uniões com rosca
Quantidade de enchimento	50 ml
indicado para material	Metal
Cor	amarelo
Forma	líquido
medida máxima da folga	0,3 mm
Temperatura de armazenamento	10 - 25 °C
Base química	anaerobic methacrylate
ponto de inflamação	100 °C
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Classe de resistência	de resistência média
Desmontagem	com ferramenta especial
Densidade	1,1 g/cm ³
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação

Acessórios

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do fabricante 7063

083392 7063

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do fabricante 7061

083391 7061