



## Dados do pedido

Número do pedido	083322 86-55
GTIN	8029822090084
Classe de artigo	08G

## Descrição

### Modelo:

Os produtos de vedação substituem o cânhamo, as fitas vedantes e as pastas, são resistentes a gases, líquidos, ar, água, óleos, hidrocarbonetos e muitos produtos químicos. Um **contacto total com a superfície** garante **100% de estanqueidade**. O desenroscar ou correções de posição durante a montagem podem ser realizadas a qualquer momento com ferramentas convencionais antes do endurecimento. Os resíduos de produtos de vedação não obstruem filtros e válvulas.

### Utilização:

Vedação de rosca e produto para preenchimento de juntas anaeróbico de alta resistência. Endurecimento lento.

### Instrução:

Limpar as peças roscadas com o produto de limpeza universal n.º 083391 e 083392 antes da aplicação do produto de vedação.

## Descrição técnica

Marcação de substância perigosa	GHS07: Ponto de exclamação
Designação do fabricante	86-55
para tamanho de rosca em polegadas	2 polegada

para tamanho de rosca M até	M50
binário de arranque mínimo	15 - 35 Nm
Resistência funcional após	12 - 24 h
Cor	vermelho
Fixação natural após	60 - 90 min
indicado para área de utilização	todas as uniões com rosca
medida máxima da folga	0,3 mm
indicado para material	Metal
Viscosidade dinâmica	5000 - 8000 mPas
Temperatura da área de aplicação	-55 - 150 °C
Quantidade de enchimento	50 ml
Temperatura de armazenamento	10 - 25 °C
ponto de inflamação	100 °C
Propriedades	fluorescente sob efeito de luz UV
para tipo de rosca	Tudo
Base química	anaerobic methacrylate
Forma	líquido
Validade a partir da data de produção	12 Monatmês
Desmontagem	apenas com aquecimento
Classe de resistência	altamente resistente
Densidade	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atributo do nome do produto	50 ml
Tipo de produto	Produto de vedação

## Acessórios

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do fabricante 7061

083391 7061

083392 7063

Spray de limpeza e desengordurante N.º produto do  
fabricante 7063

---