


Garant GRIDLINE

Revestimento lateral com parede perfurada, Altura: 650mm**Dados do pedido**

Número do pedido	927165 650
GTIN	4062406212377
Classe de artigo	9GG

Descrição**Modelo:**

Revestimento lateral para peça de pé de chapa de aço com rebordo, com \square 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de ganchos e suportes easyFix, bem como acessórios para painel perfurado.

Indicado para:

Bancadas de trabalho com 950 mm de altura, peças de pé com 900 mm e 750 mm de altura.

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Instrução:

Não pode ser instalado em bancadas de trabalho com unidade de deslocamento do lado da pega de elevação.

Descrição técnica

Peso	3 kg
Altura	650 mm
Largura	500 mm
Espessura do material	1 mm

Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9×9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Revestimento lateral