

Garant GRIDLINE

Caixa de energia com enrolador de mangueira, Altura: 600**Dados do pedido**

Número do pedido	927328 600
GTIN	4062406108588
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Caixa 16G em construção de aço estável.

Equipado com módulos de alimentação 2 x n.º 928470 tam. DE250V/1, o enrolador de mangueira/cabo está aparafusado fixamente no fundo da caixa. Enrolador de cabo com 10 m de comprimento. Enrolador de mangueira com 10 m de comprimento.

Ligaçāo NW 7,2 através de peça de encaixe e acoplamento rápido. Com acoplamento de fecho rápido. Pressāo máx. 12 bar.

Equipamento:

Módulo n.º 928470: 2 x tam. DE250V/1; 1 x tam. 0/1

Pintura:

Corpo e módulos cinza claro RAL 7035, frente antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

Notas:

Possibilidade de equipamento individual adicional com módulos n.º 928470. Respeitar o número máximo de módulos.

Descrição técnica

Altura	600 mm
Peso	25,4 kg

Profundidade	650 mm
Largura	400 mm
Alimentação de energia	A energia elétrica
Tensão nominal	250 V
Tipo de conector de entrada	Sistema de encaixe GST
Número de tomadas tipo F	2
Tipo de tomada	F
Espessura do material	1 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Módulo de energia

Acessórios

Módulo para a energia e os media	Tipo de módulo 0/1	928470 0/1
Módulo para a energia e os media	Tipo de módulo DE250V/1	928470 DE250V/1