

**Manga de redução SK / MK para lingueta de expulsão, forma AD, BT 50, MK interior: 1****Dados do pedido**

Número do pedido	303087 1
GTIN	4062406109257
Classe de artigo	32A

Descrição**Modelo:**

Interior e exterior retificados.

Utilização:

Para fixação de ferramentas **com haste MK**.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806.

Descrição técnica

Ø exterior D	25 mm
Projeção medida A	45 mm
Alojamento	BT 50
Norma	DIN 6383
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Norma de alojamento	JIS B6339
Forma	AD
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹

Concentricidade	≤ 8 µm
Tipo de produto	Adaptador de alojamentos

Acessórios

Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308760 50
Pino de aperto 45°vedado indicado para cone SK 50	308765 50
Pino de aperto 60°vedado indicado para cone SK 50	308785 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308790 50
Pino de aperto 90°vedado indicado para cone SK 50	308795 50
Chave de aperto para pinos de apertoDIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 50	308820 50
Chave de aperto para pinos de apertoISO 7388 indicado para tamanho de cone 50	308830 50