

**Manga de redução SK / MK para rosca de aperto, forma A, BT 40, MK interior: 3****Dados do pedido**

Número do pedido	303092 3
GTIN	4062406109301
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Interior e exterior retificados.

Utilização:

Para fixação de ferramentas **com haste MK**.

Acessórios especiais:

Pinos de aperto (AB) n.º 308760 – 308806.

Descrição técnica

Ø exterior D	40 mm
Projeção medida A	70 mm
Alojamento	BT 40
Norma	DIN 6383
Norma de alojamento	JIS B6339
Norma de alojamento	ISO 7388-2
Forma	A
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações	G 6,3 a 15000 min ⁻¹
Concentricidade	≤ 8 µm
Tipo de produto	Adaptador de alojamentos

Acessórios

Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308760 40
Pino de aperto 45° vedado indicado para cone SK 40	308765 40
Pino de aperto 60° vedado indicado para cone SK 40	308785 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308790 40
Pino de aperto 90° vedado indicado para cone SK 40	308795 40
Pino de tração Hurco de 45° com furo e encaixe de 4 mm vedado indicado para cone SK 40	308801 40
Parafuso de aperto Hurco 45° com encaixe vedado indicado para cone SK 40	308802 40
Chave de aperto para pinos de aperto DIN ISO 7388-1 (antiga DIN 69872) indicado para tamanho de cone 40	308820 40
Chave de aperto para pinos de aperto ISO 7388 indicado para tamanho de cone 40	308830 40