

Garant GRIDLINE

Gaveta, 12x20G, Altura frontal das gavetas: 50**Dados do pedido**

Número do pedido	927500 50
GTIN	4062406109776
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Gavetas 100% de extensão total em construção de aço estável com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Indicado para:

Todas as caixas 16G.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, gavetas antracite RAL 7016, revestido a pó. O corpo da gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.

Descrição técnica

Altura útil	25 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Altura frontal	50 mm
Peso	6,7 kg
Área útil da gaveta em G	12x20
Largura útil em G	12
Profundidade útil em G	20
Área de aplicação	Caixa da bancada de trabalho
#Profundidade útil	500 mm

Largura útil	300 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	não
Espessura do material	1 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta x profundidade útil em G	12x20G
Tipo de produto	Gaveta