

Garant GRIDLINE

**Gaveta com sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão,
12x20G, Altura frontal das gavetas: 150****Dados do pedido**

Número do pedido	927505 150
GTIN	4062406109899
Classe de artigo	9GG

Descrição**Versão:**

Gavetas 100% de extensão total em construção de aço estável com extensão diferencial e capacidade de carga de 75 kg. Puxadores de alumínio com fitas de rotulagem substituíveis que podem ser reescritas. Novo conceito de gaveta para um equipamento ideal com material de separação.

Com **desbloqueio individual de gavetas com uma mão** – evita a abertura das gavetas durante o transporte. Obrigatoriamente necessário para todos carros de montagem ou bancadas de trabalho e armários de ferramentas móveis.

Indicado para:

Todas as caixas 16G.

Pintura:

Corpo de gaveta cinza claro RAL 7035, gavetas antracite RAL 7016, **revestido a pó. O corpo de gaveta não é configurável, sempre cinza claro RAL 7035.**

Descrição técnica

Peso	8,4 kg
Altura útil	125 mm
Altura frontal	150 mm
Capacidade das gavetas/prateleiras extraíveis	75 kg
Área útil da gaveta em G	12x20

Sistema de desbloqueio individual das gavetas	Monomanual
Largura útil em G	12
Profundidade útil em G	20
Área de aplicação	Carro de montagem
#Profundidade útil	500 mm
Largura útil	300 mm
com sistema de desbloqueio individual das gavetas	sim
Espessura do material	1 mm
Extração da gaveta (extração parcial/total)	100 %
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Largura útil da gaveta × profundidade útil em G	12×20G
Tipo de produto	Gaveta

Acessórios

Sistema de desbloqueio individual de gavetas com uma mão Largura útil da gaveta em G 12

951020 12