

Ficha de dados



Cone de fixação plano, SK 50, Ø de fixação D1: 6



Dados do pedido

Número do pedido	302435 6
GTIN	4062406110109
Classe de artigo	32A

Descrição

Versão:

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabado laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrição técnica

Ø exterior D	25 mm
Projeção medida A	63 mm
Rosca M	M24
Comprimento total L	190 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	6
Ø de fixação D ₁	6 mm
Alojamento	SK 50
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302435-6>
