

**Cone de fixação plano, SK 40, Ø de fixação D1: 16****Dados do pedido**

Número do pedido	302425 16
GTIN	4062406110086
Classe de artigo	32A

Descrição**Versão:**

Rosca interior para aperto manual.

Utilização:

Para fixar ferramentas com superfícies de encabadouro laterais conforme DIN 1835 B e DIN 6535 HB.

Descrição técnica

Ø de fixação D ₁	16 mm
Projeção medida A	63 mm
Comprimento total L	156 mm
Rosca M	M16
Ø exterior D	48 mm
Parafuso tensor sobressalente n.º 309900	16
Alojamento	SK 40
Norma	DIN 6359
Norma de alojamento	DIN 2080
Concentricidade	≤ 3 µm
Tipo de produto	Mandril de superfície

Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/302425-16>
