


Garant GRIDLINE

Prateleira fendido, Altura frontal: 25**Dados do pedido**

Número do pedido	935131 25
GTIN	4062406111380
Classe de artigo	9GK

Descrição**Versão:**

De chapa de aço com escoramentos transversais na parte inferior. Prateleira padrão para pendurar. **Capacidade de carga 150 kg.**

Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

Nota:

- **A prateleira também serve como base de fecho em combinação com os fechos centrais n.º 935590, 935595. É preparada no local para o alojamento de fechaduras de cilindro com pinos no painel.**
- **As prateleiras com 25 mm de altura não podem ser combinadas com barras intermédias e finais.**

Descrição técnica

Altura frontal	25 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	150 kg
Modelo da prateleira	prateleira com ranhuras
Modelo da prateleira	prateleira de montagem fixa
Modelo da prateleira	prateleira plana
Área de aplicação	Estante de gavetas

Espessura do material	1,2 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Largura	703 mm
Profundidade	675 mm
Largura em G	26
Profundidade em G	24
Tipo de produto	Prateleira