

Garant GRIDLINE

**Armário ambiental com Portas de dois batentes em chapa maciça, Altura mm/  
número de bandeja coletora: 1000/2****Dados do pedido**

Número do pedido	980091 1000/2
GTIN	4062406112493
Classe de artigo	91U

**Descrição****Modelo:**

As portas possuem aberturas de ventilação laterais que podem ser fechadas com um punho de empurrar com **fechadura de cilindro com pinos**. Bacia coletora galvanizada com soldadura estanque a líquidos conforme **StawaR**. Capacidade de carga 100 kg. Possibilidade de ajuste de altura em grelha de 25 mm. Volume de recolha de 20 litros (20 mm abaixo do rebordo da bacia).

**Utilização:**

Armazenamento seguro e de acordo com as normas de pesticidas, produtos químicos tóxicos e contaminantes da água em áreas de trabalho.

**Norma:**

Übereinstimmungserklärung (ÜHP) gemäß Bauregelliste laufende Nummer 15.22 DIBT nach Richtlinie der StawaR (Stahlwannenrichtlinie).

**Pintura:**

Corpo por padrão cinza claro RAL 7035, portas antracite RAL 7016, **revestido a pó**.

**Instrução:**

O armário não é adequado para armazenamento de líquidos inflamáveis! Armazenamento conforme WHG, art. 19. Bacias conforme ÜHP conforme a lista de regras de construção conforme a StawaR (diretiva sobre bacias de aço).

De acordo com a certificação TÜV GS, todos os armários têm de ser obrigatoriamente protegidas contra tombamento.

## Descrição técnica

Frentes do armário	Porta de dois batentes em chapa maciça com fendas de ventilação
Profundidade	500 mm
Peso	72 kg
Largura	1000 mm
Altura	1000 mm
Altura útil	860 mm
Número de bandejas coletoras	2
Espessura do material	0,9 mm
Capacidade de carga da prateleira/carga máxima da prateleira distribuída por toda a superfície (em metal)	100 kg
Capacidade de carga interior da caixa do armário	1000 kg
Ângulo de abertura da porta	225 grau
Regulação da altura no sistema de encaixe	25 mm
Fechadura de cilindro com pinos	Inserto de encaixe modular
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Armário ecológico

## Acessórios

Pega de empurrar para GridLine Tipo GP11	914226 GP11
Bacia coletora Largura de armário/compartimento 1000	980096 1000