


**Garant****Colunas de suporte, Altura: 1362mm****Dados do pedido**

Número do pedido	928010 1362
GTIN	4062406112257
Classe de artigo	91P

**Descrição****Modelo:**

De chapa de aço robusta. Superfície de trabalho sem barreiras, devido a montagem sem esquadro. Ranhuras de suspensão em grelha de 50 mm no lado dianteiro, bem como casquilhos roscados nos lados dianteiro e interior para o alojamento de módulos adicionais, bem como painel perfurado, prateleira de armazenamento, etc. Coluna de suporte com aberturas laterais para passa-cabos. Fornecido em pares.

**Indicado para:**

Painéis perfurados 2 × n.º 928070 ou n.º 928071.

**Pintura:**

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó.**

**Instrução:**

Se forem usadas calhas de equipamentos, encomendar também o módulo de equipamentos n.º 928460 tam. CUT/OUT.

Adequado para o alojamento de consolas com braços de suporte.

**Descrição técnica**

Profundidade	100 mm
--------------	--------

Peso	8 kg
equipamento máximo com painel perfurado	2 × n.º 928070 ou n.º 928071
Largura	40 mm
capacidade de carga máxima	50 kg
Altura	1362 mm
Espessura do material	1 mm
Regulação da altura no sistema de encaixe	50 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de produto	Coluna de suporte

## Acessórios

Escoramento transversal Comprimento 1000	928050 1000
Escoramento transversal Comprimento 1500	928050 1500
Escoramento transversal Comprimento 2000	928050 2000
Consola de braço de suporte Comprimento 1000	928055 1000
Consola de braço de suporte Comprimento 1500	928055 1500
Consola de braço de suporte Comprimento 2000	928055 2000
Consola de braço de suporte Comprimento 1000	928056 1000
Consola de braço de suporte Comprimento 1500	928056 1500
Consola de braço de suporte Comprimento 2000	928056 2000
Painel perfurado de um lado indicado para tipo 1000	928070 1000
Painel perfurado de um lado indicado para tipo 1500	928070 1500
Painel perfurado de um lado indicado para tipo 2000	928070 2000
Painel perfurado de um lado indicado para tipo 500	928070 500
Painel perfurado bilateral indicado para tipo 1000	928071 1000
Painel perfurado bilateral indicado para tipo 1500	928071 1500
Painel perfurado bilateral indicado para tipo 2000	928071 2000

Janela de visualização indicado para tipo 1000	928090 1000
Janela de visualização indicado para tipo 1500	928090 1500
Janela de visualização indicado para tipo 2000	928090 2000
Janela de visualização indicado para tipo 1000	928091 1000
Janela de visualização indicado para tipo 1500	928091 1500
Janela de visualização indicado para tipo 2000	928091 2000
Painel perfurado com barra de escovas indicado para tipo 1000	928111 1000
Painel perfurado com barra de escovas indicado para tipo 1500	928111 1500
Painel perfurado com barra de escovas indicado para tipo 2000	928111 2000
Prateleira de chapa de aço200 mm de profundidade indicado para tipo 1000	928130 1000
Prateleira de chapa de aço200 mm de profundidade indicado para tipo 1500	928130 1500
Prateleira de chapa de aço200 mm de profundidade indicado para tipo 2000	928130 2000
Prateleira de chapa de aço300 mm de profundidade indicado para tipo 1000	928131 1000
Prateleira de chapa de aço300 mm de profundidade indicado para tipo 1500	928131 1500
Prateleira de chapa de aço300 mm de profundidade indicado para tipo 2000	928131 2000
Bandeja com iluminação indicado para tipo 1000	928140 1000
Bandeja com iluminação indicado para tipo 1500	928140 1500
Bandeja com iluminação indicado para tipo 2000	928140 2000
Prateleira com suporte de aço indicado para tipo 1000	928145 1000
Prateleira com suporte de aço indicado para tipo 1500	928145 1500
Prateleira com suporte de aço indicado para tipo 2000	928145 2000
Braço basculante Número de articulações 1	928170 1
Braço basculante Número de articulações 2	928170 2

Multifix indicado para tipo 1000	928201 1000
Multifix indicado para tipo 1500	928201 1500
Multifix indicado para tipo 2000	928201 2000
Multifix com clipe magnético Easyfix indicado para tipo 1000	928206 1000
Multifix com clipe magnético Easyfix indicado para tipo 1500	928206 1500
Multifix com clipe magnético Easyfix indicado para tipo 2000	928206 2000
Suporte para documentos com ímanes de organização indicado para tipo 1000	928211 1000
Suporte para documentos com ímanes de organização indicado para tipo 1500	928211 1500
Suporte para documentos com ímanes de organização indicado para tipo 2000	928211 2000
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 1000/AA1	928230 1000/AA1
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 1000/AB1	928230 1000/AB1
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 1500/AA1	928230 1500/AA1
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 1500/AB1	928230 1500/AB1
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 2000/AA1	928230 2000/AA1
Caixas de arrumação Multifix Comprimento mm/tipo 2000/AB1	928230 2000/AB1
Contentor Multifix Comprimento mm/número de recipientes 1000/6	928235 1000/6
Contentor Multifix Comprimento mm/número de recipientes 1000/9	928235 1000/9
Contentor Multifix Comprimento mm/número de recipientes 1500/14	928235 1500/14
Contentor Multifix Comprimento mm/número de recipientes 1500/9	928235 1500/9

Contentor Multifix Comprimento mm/número de recipientes 2000/13	928235 2000/13
Contentor Multifix Comprimento mm/número de recipientes 2000/19	928235 2000/19
Braço basculante multimédia com suportes multifuncionais Número de articulações 1	928270 1
Braço basculante multimédia com suportes multifuncionais Número de articulações 2	928270 2
Braço basculante multimédia com suporte para notebook Número de articulações 2	928275 2
Calha de equipamentos para equipamento personalizado indicado para tipo 1000	928441 1000
Calha de equipamentos para equipamento personalizado indicado para tipo 1500	928441 1500
Calha de equipamentos para equipamento personalizado indicado para tipo 2000	928441 2000
Calha de equipamentos com 2 tomadas de 250V indicado para tipo 1000	928442 1000
Calha de equipamentos com 2 tomadas de 250V indicado para tipo 1500	928442 1500
Calha de equipamentos com 2 tomadas de 250V indicado para tipo 2000	928442 2000
Calha de equipamentos com 4 tomadas de 250V indicado para tipo 1000	928443 1000
Calha de equipamentos com 4 tomadas de 250V indicado para tipo 1500	928443 1500
Calha de equipamentos com 4 tomadas de 250V indicado para tipo 2000	928443 2000
Calha de equipamentos com 4 tomadas 250V + on/off indicado para tipo 1000	928444 1000
Calha de equipamentos com 4 tomadas 250V + on/off indicado para tipo 1500	928444 1500
Calha de equipamentos com 4 tomadas 250V + on/off indicado para tipo 2000	928444 2000
	928460 CH250/ONOF

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo CH250/ONOF

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo CH250V/2

928460 CH250V/2

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo CUT/OUT

928460 CUT/OUT

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo DE250/ONOF

928460 DE250/ONOF

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo DE250V/2

928460 DE250V/2

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo DK250/ONOF

928460 DK250/ONOF

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo DK250V/2

928460 DK250V/2

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo FR250/ONOF

928460 FR250/ONOF

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo FR250V/2

928460 FR250V/2

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo ON/OFF

928460 ON/OFF

Módulo multimédia para coluna de suporte Tipo de módulo OUT/ONOFF

928460 OUT/ONOFF

Unidade de iluminação LED na parte lateral Consumo energético 15

928620 15