


## Ficha de dados

**Garant**

### Painel perfurado de um lado, indicado para tipo: 500



### Dados do pedido

Número do pedido	928070 500
GTIN	4062406112653
Classe de artigo	91P

### Descrição

#### Versão:

De chapa de aço robusta, com rebordo para um armazenamento claro de ferramentas.  
Painéis perfurados de chapa de aço com rebordo com □ 9x9 mm em grelha de 37 mm para o alojamento de acessórios para painel de chapa perfurada.

#### Indicado para:

Para aparafusar entre colunas de suporte n.º 928010, no carro de material n.º 918590 e para divisórias n.º 955430 e 955431.

#### Pintura:

Cinza claro RAL 7035, **revestido a pó**.

#### Nota:

Acessórios para painéis perfurados, ver grupo 95.

### Descrição técnica

Capacidade de carga	100 kg
Profundidade	25 mm
indicado para tipo	500 mm

## Ficha de dados

Largura	420 mm
Altura	481 mm
Peso	3 kg
Modelo do painel perfurado	de um lado
Espessura do material	1 mm
Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann	9x9 mm
Seleção da cor	RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Tipo de produto	Painel perfurado

### Produtos adequados

<https://www.hoffmann-group.com/PT/pt/hom/p/928070-500>